



FABIO JOSE AFONSO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO.....	5
4. GRÁFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO TURBO - TESTE DE ADMISSÃO À 28".	FABIO JOSE AFONSO	165,0	122,0
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO TURBO - TESTE DE ESCAPE À 28".	FABIO JOSE AFONSO	125,0	95,1

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	40,0	31,5
4,00	80,1	69,0
6,00	116,0	91,0
8,00	140,0	108,0
10,00	153,0	118,0
12,00	160,0	123,1
14,00	165,0	125,0
Average:	122,0	95,1

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO TURBO - FABIO JOSE AFONSO.



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO TURBO - FABIO JOSE AFONSO.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDOS DIVERSOS\COMANDO FABIO JOSE AFONSO.CPP

Lobe	I2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	110,60 BTDC	0,10	314,91	85,15 BBDC	49,76 ATDC	954,7
.050 Lift C/L	110,01 BTDC	0,15	310,28	83,01 BBDC	47,27 ATDC	954,2
Runout	0,0711	0,51	284,73	71,47 BBDC	33,27 ATDC	949,8
Peak Open Acc.	0,01101	1,27	252,14	56,17 BBDC	15,96 ATDC	936,5
Peak Nose Acc.	-0,00743	2,54	222,68	41,25 BBDC	1,43 ATDC	909,2
Peak Close Acc.	0,01304	3,81	200,74	30,34 BBDC	9,60 BTDC	870,7
Lift @ TDC	2,695	5,08	180,32	20,23 BBDC	19,91 BTDC	824,1
Valve Lash	0,250	6,35	159,26	9,81 BBDC	30,55 BTDC	768,9
Rocker Ratio	1,00	7,62	136,47	1,49 ABDC	42,03 BTDC	689,2
Lobe Separation	-----	8,89	110,23	14,64 ABDC	55,13 BTDC	571,7
		11,5999	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,3499	---	PEAK VALVE LIFT	---	


C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDOS DIVERSOS\COMANDO FABIO JOSE AFONSO.CPP

Lobe	E2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	110,60 ATDC	0,10	307,58	39,60 BTDC	87,98 ABDC	941,5
.050 Lift C/L	112,25 ATDC	0,15	303,40	37,66 BTDC	85,74 ABDC	941,2
Runout	0,1270	0,51	279,87	26,87 BTDC	73,00 ABDC	937,4
Peak Open Acc.	0,01170	1,27	250,67	13,30 BTDC	57,37 ABDC	925,1
Peak Nose Acc.	-0,00681	2,54	222,46	0,31 ATDC	42,76 ABDC	898,8
Peak Close Acc.	0,01137	3,81	200,64	10,94 ATDC	31,58 ABDC	864,3
Lift @ TDC	2,508	5,08	180,01	21,05 ATDC	21,06 ABDC	818,5
Valve Lash	0,250	6,35	158,57	31,63 ATDC	10,20 ABDC	750,7
Rocker Ratio	1,00	7,62	135,19	43,24 ATDC	1,58 BBDC	667,6
Lobe Separation	-----	8,89	108,05	56,76 ATDC	15,19 BBDC	563,1
		11,4360	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,1860	---	PEAK VALVE LIFT	---	



GRÁFICOS DO COMANDO

Cam Pro Plus Graph



CHECK LIST

CLIENTE: FABIO JOSE AFONSO – OS 9601
VISTORIA: CARLOS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 32,4 CC
-------------	-------------------	-------------------------------

