



RAFAEL ESCODRO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 10”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRÁFICOS COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10"

Reporte de comparación de Flow Pro					Pg 1
No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM	
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE MARCAS- TESTE DE ADMISSÃO A 10".	RAFAEL ESCODRO	82,6	60,2	
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE MARCAS- TESTE DE ESCAPE A 10".	RAFAEL ESCODRO	62,6	47,1	

CCFM		
Azada	No. 1	No. 2
2,00	13,2	8,8
4,00	39,2	33,2
6,00	57,5	48,2
8,00	70,1	56,2
10,00	77,7	59,5

CABEÇOTE MARCAS- RAFAEL ESCODRO



GRÁFICOS DE FLUXO A 10"




TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDOS DIVERSOS\COMANDO CARLINI MPBR 2115408.CPP


		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2					
Centerline	106,57 BTDC	0,10	264,04	57,83 BBDC	26,20 ATDC	876,3
.050 Lift C/L	105,86 BTDC	0,15	261,90	56,76 BBDC	25,14 ATDC	876,1
Runout	0,0254	0,20	260,23	55,95 BBDC	24,29 ATDC	875,9
Peak Open Acc.	0,01682	0,25	258,52	55,12 BBDC	23,40 ATDC	875,6
Peak Nose Acc.	-0,00744	0,30	256,93	54,32 BBDC	22,60 ATDC	875,4
Peak Close Acc.	0,01778	0,51	251,00	51,39 BBDC	19,61 ATDC	874,5
Lift @ TDC	2,587	1,27	234,37	43,05 BBDC	11,32 ATDC	865,9
Valve Lash	0,250	2,54	212,48	32,10 BBDC	0,38 ATDC	844,0
Rocker Ratio	1,00	3,81	192,65	22,25 BBDC	9,60 BTDC	811,3
Lobe Separation	-----	5,08	172,73	12,30 BBDC	19,57 BTDC	765,7
		6,35	151,82	1,97 BBDC	30,15 BTDC	711,0
		7,62	128,24	9,77 ABDC	42,00 BTDC	620,9
		8,89	100,16	23,66 ABDC	56,18 BTDC	512,3
		10,16	60,80	43,16 ABDC	76,04 BTDC	323,8
		11,1586	---	PEAK CAM LIFT ---		
		10,9086	---	PEAK VALVE LIFT ---		

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDOS DIVERSOS\COMANDO CARLINI MPBR 2115408.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E2					
Centerline	106,57 ATDC	0,10	267,55	26,87 BTDC	60,68 ABDC	924,9
.050 Lift C/L	107,15 ATDC	0,15	265,78	25,96 BTDC	59,82 ABDC	924,8
Runout	0,0279	0,20	264,23	25,18 BTDC	59,05 ABDC	924,7
Peak Open Acc.	0,02323	0,25	262,72	24,42 BTDC	58,30 ABDC	924,2
Peak Nose Acc.	-0,00673	0,30	261,28	23,67 BTDC	57,61 ABDC	924,3
Peak Close Acc.	0,02551	0,51	256,14	21,04 BTDC	55,10 ABDC	923,3
Lift @ TDC	2,993	1,27	241,23	13,55 BTDC	47,68 ABDC	916,7
Valve Lash	0,250	2,54	220,86	3,37 BTDC	37,49 ABDC	897,5
Rocker Ratio	1,00	3,81	201,63	6,21 ATDC	27,85 ABDC	866,9
Lobe Separation	-----	5,08	181,95	16,02 ATDC	17,97 ABDC	823,1
		6,35	160,67	26,61 ATDC	7,28 ABDC	762,2
		7,62	136,91	38,39 ATDC	4,70 BBDC	679,0
		8,89	108,63	52,40 ATDC	18,97 BBDC	561,9
		10,16	70,38	71,57 ATDC	38,05 BBDC	378,9
		11,3221	---	PEAK CAM LIFT ---		
		11,0721	---	PEAK VALVE LIFT ---		



GRÁFICOS COMANDO



CHECK LIST

CLIENTE: RAFAEL ESCODRO
VISTORIA: RAFAEL

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,30	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,25	0,30	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	57/130	57/130	57/130	57/130	-	-	-	-
ESC	57/130	57/130	57/130	57/130	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 22,0 CC

