



RICARDO PERUSO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	RICARDO PE	240,0	189,9	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V RICARDO FOZ - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	RICARDO PE	200,0	154,3	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V RICARDO FOZ - TESTE DE ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	80,8	67,2			
4,00	145,9	119,0			
6,00	201,2	162,3			
8,00	232,7	182,8			
10,00	238,4	194,2			
12,00	240,0	200,0			
Average:	189,9	154,3			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 20V RICARDO FOZ.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO RICARDO PERUSO 20V\COMANDO 20V ADMISSÃO.CPP

Lobe	I2a	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	110,00 ATDC	0,10	270,34	22,93 BTDC	67,40 ABDC	768,6
.050 Lift C/L	110,20 ATDC	0,15	264,07	20,99 BTDC	63,07 ABDC	768,2
Runout	0,0410	0,20	260,84	19,71 BTDC	61,13 ABDC	767,9
Peak Open Acc.	0,02640	0,25	258,43	18,65 BTDC	59,78 ABDC	767,6
Peak Nose Acc.	-0,00766	0,30	256,57	17,66 BTDC	58,91 ABDC	767,4
Peak Close Acc.	0,02388	0,51	250,44	14,47 BTDC	55,97 ABDC	766,2
Lift @ TDC	1,936	1,27	232,90	6,38 BTDC	46,52 ABDC	758,5
Valve Lash	0,250	2,54	208,50	5,74 ATDC	34,24 ABDC	735,3
Lobe Separation	-----	7,62	102,61	58,59 ATDC	18,80 BBDC	459,8
		8,89	62,11	78,83 ATDC	39,06 BBDC	291,7
		9,8860	---	PEAK CAM LIFT	---	
		9,6360	---	PEAK VALVE LIFT	---	


C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO RICARDO PERUSO 20V\COMANDO 20V ESCAPE.CPP

Lobe	E1a	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	112,00 BTDC	0,10	277,54	71,22 BBDC	26,32 ATDC	1004,8
.050 Lift C/L	112,16 BTDC	0,15	273,99	69,28 BBDC	24,72 ATDC	1004,5
Runout	0,0200	0,20	271,59	68,02 BBDC	23,57 ATDC	1004,2
Peak Open Acc.	0,03507	0,25	269,70	67,11 BBDC	22,60 ATDC	1004,0
Peak Nose Acc.	-0,00594	0,30	267,92	66,19 BBDC	21,73 ATDC	1003,6
Peak Close Acc.	0,03431	0,51	262,51	63,42 BBDC	19,08 ATDC	1002,3
Lift @ TDC	3,000	1,27	248,98	56,65 BBDC	12,32 ATDC	995,8
Valve Lash	0,250	2,54	230,86	47,62 BBDC	3,24 ATDC	977,2
Lobe Separation	-----	7,62	150,89	7,69 BBDC	36,80 BTDC	763,6
		8,89	123,93	5,81 ABDC	50,26 BTDC	650,8
		10,16	89,26	23,19 ABDC	67,55 BTDC	483,9
		11,42	23,35	56,35 ABDC	100,30 BTDC	122,7
		11,7670	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,5170	---	PEAK VALVE LIFT	---	

COMANDO RICARDO PERUSO FOZ.



GRAFICOS DO COMANDO





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : RICARDO PERUSO - O.S 12655

VISTORIA : OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142	76/142
ESC	87/220	87/220	87/220	87/220	87/220	87/220	87/220	87/220	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 41,2 CC

